

Korkon**Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1 palec, Rozmer cez steny: 27mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 653010 27 |
| GTIN | 4991644435111 |
| Trieda položky | 63R |

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútrotný štvorhran podľa DIN 3121.

Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Norma:**DIN 3129****Materiál:**

Chróm-molybdénová oceľ, povrch fosfátovaný mangánom.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|---------------------|---------|
| Ø na strane výstupu | 45,3 mm |
| Rozmer cez steny | 27 mm |
| Dĺžka | 57 mm |
| Pohonný štvorhran | 1 palec |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč |
| vhodné pre používanie stroja | áno |
| Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |

Príslušenstvo

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Gumový krúžok na vložky, 3/4 palca | 652800 |
| Spojovací kolík pre vložky, 3/4 palca | 652900 |