

**Garant****6-hranná vložka, 3/8 Surface Drive, Rozmer cez steny: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	637125 10
GTIN	4045197497260
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Otvor kľúča Surface Drive umožňuje pevnejšie osadenie a vyššiu účinnosť. Tlač pôsobí priamo na plochu matic a skrutiek, citlivé hrany sú chránené. Aj medzirozmary, napr. v palcoch (A/F, BSF, BSW), a opotrebované skrutky môžu byť dotiahnuté alebo uvoľnené použitím Surface Drive.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Technický opis**

Ø na strane výstupu	14,6 mm
Rozmer cez steny	10 mm
Dĺžka	25,5 mm
Rozmer cez steny	3/8 palec
Pohonný štvorhran	3/8 palec
6-hranný nástrčný kľúč Profil	Surfacedrive
Norma	DIN 3124
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča