

**Obojstranný otvorený kľúč DIN 895, Rozmery kľúčov: 19X24mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	613000 19X24
GTIN	4045197384584
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Kovaný v zápusťke; poloha rozovretia 15°, silná stopka.

Norma:

DIN 895

Materiál:

Špeciálna oceľ (pevnosť 1200 – 1400 N/mm²).

Čierny povrch.

Technický opis

Rozmer cez steny ₂	24 mm
maximálna výška rozovretia h	9,5 mm
Rozmer cez steny ₁	19 mm
Rozmery cez steny	metrické
Dĺžka kľúča L	220 mm
Norma	DIN 895
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň
Poloha rozovretia 2	15 Stupeň
Materiál	špeciálna oceľ
Povrch	černené

Druh produktu

Skrutkový klíč