



12-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 5/8palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637100 5/8
GTIN	4018754004263
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorňý štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Veľkosti klúčov s presnou toleranciou s profilom **AS-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

Technický opis

Rozmer cez steny	5/8 palec
Ø na strane výstupu	21,7 mm
Dĺžka	31 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný klúč

Druh produktu

Vložka nástrčného klúča