

**HOLEX****6-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	637220 12
GTIN	4045197163189
Trieda položky	62A

**Popis****Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorňý štvorhran podľa **DIN 3120**.

**Norma:****DIN 3124****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Upozornenie:**

6-hranné nástavce nástrčných kľúčov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 637232; HOLEX: č. 637222).

**Technický opis**

Rozmer cez steny	12 mm
Dĺžka	25 mm
Ø na strane výstupu	17 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Norma	<b>DIN 3124</b>

Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
s profilom AS-drive	nie
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča