

**6-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 9mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	637200 9
GTIN	4018754002900
Trieda položky	63A

**Popis****Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Veľkosti klúčov s presnou toleranciou s profilom **AS-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

**Norma:****DIN 3124****Materiál:**

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

**Upozornenie:**

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 637229

**Technický opis**

Dĺžka	25 mm
Rozmer cez steny	9 mm
Ø na strane výstupu	13 mm

Pohonný štvorhran	3/8 palec
Norma	<b>DIN 3124</b>
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Materiál	Vysokovýkonná oceľ HPQ®
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
s profilom AS-drive	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča