



12-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 3/4palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637100 3/4
GTIN	4018754004287
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou s profilom **AS-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

Technický opis

Ø na strane výstupu	25,2 mm
Dĺžka	32 mm
Rozmer cez steny	3/4 palec
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč

Druh produktu

Vložka nástrčného klúča