



## 12-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 1/4palec



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637100 1/4
GTIN	4018754004195
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou s profilom **AS-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

#### Norma:

DIN 3124

#### Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

### Technický opis

Rozmer cez steny	1/4 palec
Dĺžka	24 mm
Ø na strane výstupu	9,7 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč

Druh produktu

Vložka nástrčného klúča