

Korkon**Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1 palec, Rozmer cez steny: 55mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	653010 55
GTIN	4991644435395
Trieda položky	63R

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútrotný štvorhran podľa DIN 3121.

Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Norma:**DIN 3129****Materiál:**

Chróm-molybdénová oceľ, povrch fosfátovaný mangánom.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.

Technický opis

Ø na strane výstupu	80,3 mm
Rozmer cez steny	55 mm
Dĺžka	75 mm
Pohonný štvorhran	1 palec

Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
vhodné pre používanie stroja	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

Príslušenstvo

Gumový krúžok na vložky, 3/4 palca	652800
Spojovací kolík pre vložky, 3/4 palca	652900