

**Vložka nástrčného klúča, 3/8 palca pre Torx®, Profil Torx®: E7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 637450 E7     |
| GTIN             | 4018754003679 |
| Trieda položky   | 63A           |

**Popis****Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí klúča. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

**Materiál:**

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

**Technický opis**

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Ø na strane výstupu | 9 mm                           |
| Profil Torx®        | E7                             |
| Rozmer profilu A    | 6,2 mm                         |
| Dĺžka               | 28 mm                          |
| Pohonný štvorhran   | 3/8 palec                      |
| Výstupný profil     | Nástrčný klúč na skrutky TORX® |
| Druh produktu       | Vložka nástrčného klúča        |

