



Očkoploché klúče, Rozmer cez steny: 30mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 613500 30 |
| GTIN | 4018754018956 |
| Trieda položky | 63A |

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Očková strana s profilom **AS-Drive**. (veľ. 3,2 – 5 so 6-hranom).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-legovaná ocel; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Upozornenie:

Výhody:

- **Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 613600

Technický opis

| | |
|---|------------|
| maximálna výška rozovretia h1 | 14 mm |
| Dĺžka kľúča L | 330 mm |
| Rozmer cez steny | 30 mm |
| Rozmery cez steny | metrické |
| maximálna výška krúžku h _{2,max} | 20 mm |
| Norma | DIN 3113 A |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Norma | ISO 3318 |
| Norma | ISO 7738 |
| Nastavenie krúžku | 15 Stupeň |
| Výrobný postup | kovaný v zápustke |
| Materiál | chróm-legovaná oceľ |
| Povrch | povrch chrómovaný cez nikel |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč |