

**12-hranná vložka, 3/8 dlhé, Rozmer cez steny: 14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	637300 14
GTIN	4018754002207
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou s profilom **AS-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

Norma:**DIN 3124-L****Materiál:**

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

Technický opis

Rozmer cez steny	14 mm
Ø na strane výstupu	19,4 mm
Dĺžka	60 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

