

**Vložka nástrčného klúča, 3/8 palca pre Torx®, Profil Torx®: E14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	637450 E14
GTIN	4018754003716
Trieda položky	63A

**Popis****Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí klúča. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

**Materiál:**

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

**Technický opis**

Ø na strane výstupu	16,5 mm
Dĺžka	28 mm
Profil Torx®	E14
Rozmer profilu A	12,9 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	Nástrčný klúč na skrutky TORX®
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča

