



Očkoplochý kľúč, palce, Rozmer cez steny: 3/8palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 613520 3/8 |
| GTIN | 4018754020133 |
| Trieda položky | 63A |

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Očková strana s profilom **AS-Drive**. (veľ. 3,2 – 5 so 6-hranom).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Upozornenie:

AS-Drive – špeciálny profil. Extrémne presný profil – pre oblasť letectva a astronautiky. Nástroje s týmto profilom možno rozpoznať podľa znaku **AS-Drive**. **Výhody:**

- **Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

Výhody:

- **Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

Technický opis

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Dĺžka kľúča L | 125 mm |
| maximálna výška rozovretia h1 | 5 mm |
| Rozmer cez steny | 3/8 palec |
| Rozmery cez steny | palcový |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| maximálna výška krúžku $h_{2\max}$ | 9 mm |
| Nastavenie krúžku | 15 Stupeň |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč |