

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa Ocelový drôt 0,50 mm, Ø kefy D1×Ø vývrtu d1 / závit M:
178XM14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	571200 178XM14
GTIN	4017359016923
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Rovná okrúhla kefa s hladkým drôtom 0,50 mm, **spletaným** a pevne zalisovaným do ocelového telesa. **Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.**

Použitie:

Spletaná doľava, zabráni sa predčasnému odvinutiu.

Na ťažké práce s kefou ako odstraňovanie okovín, hrdze, odstraňovanie zvyškov, zdrsňovanie, čistenie kovových dielov, tiež na čistenie debnenia. S **vnútorným závitom M14**, na priame uchytanie **na uhlových brúskach.**

Technický opis

maximálne otáčky	12500 min ⁻¹
Hrúbka štetín	0,5 mm
Počet pletencov	32
Dĺžka orezania H ₁	38 mm

Ø kefy D ₁	178 mm
Šírka orezania L ₁	14 mm
Závit M	M14
Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Zapletanie	spletané doľava
Druh produktu	Okrúhla kefa