


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Zalomená skosená kefa Striedavé spleťanie, drôt INOX 0,50 mm, Ø kefy D1xzávit M: 115XM14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	571355 115XM14
GTIN	4017359380154
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Zalomená **kuželová kefa** s hladkým ocelovým drôtom 0,50 mm, **spleťaným** a pevne zalisovaným do ocelového telesa. **Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.**

Použitie:

Striedavé spleťanie (vpravo/vľavo) pre zvýšenú agresivitu pri ťažkých kefovacích prácach. Veľmi vhodné na použitie na rokoch a hranách s pokojným chodom.

Ideálne na opracovanie ťažko prístupných miest a na ťažké kefovacie práce ako odstraňovanie okovín, hrdze, odstraňovanie zvyškov, zdrsňovanie, čistenie kovových dielov, tiež na čistenie debnenia.

S **vnútorným závitom M14**, na priame uchytenie **na uhlových brúskach.**

Technický opis

Počet pletencov	20
Hrúbka štetín	0,5 mm
Ø kefy D ₁	115 mm
maximálne otáčky	12500 min ⁻¹
Dĺžka orezania H ₁	24 mm

Šírka orezania L ₁	12 mm
Závit M	M14
Upchávkový materiál	Drôt INOX
Zapletanie	Striedavé spleťanie
Druh produktu	Kuželová kefa