



6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce, Šestšhran: 3/8palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637640 3/8
GTIN	4018754004539
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele, lesklá.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

Technický opis

Dĺžka	52 mm
Ø na strane vstupu	17,8 mm
Šestšhran	3/8 palec
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

