



## Pneumatické mazacie zariadenie mobilné, Vhodné pre objem nádrže: 50kg



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	084000 50
GTIN	4024937412879
Trieda položky	08H

### Popis

#### Prevedenie:

Mobilné pneumatické mazacie zariadenie s pojazdným vozíkom pre hospodárne a bezpečné čerpanie dlhodobých mazív. Vysoký čerpací výkon vďaka pomeru prevodu 1 : 55 a tiež sacia prípojka a bezpečnostná mazacia hadica s veľkým priemerom. Vhodné pre oleje a mazivá do triedy hustoty 2, aj biomazivá (viacúčelové mazivá).

#### Rozsah balenia:

Následné veko maziva, ocelové veko na ochranu proti prachu, vysokotlaková mazacia pištoľ a 4 m hadice.

#### Upozornenie:

Maznica je samomazná a nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie vedenia. Odporúča sa použiť redukčný ventil s odlučovačom vody.

### Technický opis

maximálny premazávací tlak	400 bar
maximálny dopravovaný výkon	600 g/min
Vnútorňý Ø zásobníka	360 - 405 mm

požadovaný tlak vzduchu	3 - 10 bar
Vhodné pre objem nádrže	50 kg
Druh produktu	Mazacie zariadenia