



Otvorený/očkový kľúč s račňou JOKER 6001 Switch, prepínateľný, prepínateľné, 15° zalomené, Rozmer cez steny: 19mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614875 19
GTIN	4013288184764
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Krúžková strana s hladko sa otáčajúcou stabilnou prstencovou račňou s jemnými zubami (80 zubov) s mimoriadne malým následným uhlom 4,5°.

Strana čeluste s dvojitém šesťhranným profilom a vymeniteľnou, tvrdou kovovou doskou spĺňa pridrznú funkciu a slúži ako koncový doraz, zabraňuje sklznutiu a umožňuje malý uhol spätného otočenia.

Strana krúžku 15° zahnutá, prepínateľná.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Technický opis

Ø krúžku D	34,7 mm
Výška krúžku h ₂	11 mm
Rozmery cez steny	metrické
Rozmer cez steny	19 mm
Dĺžka kľúča L	246 mm
Výška rozovretia h ₁	9,5 mm
Šírka rozovretia b	42 mm
Označenie výrobcu	6001 Joker Switch
Nastavenie krúžku	15 Stupeň

Následný uhol	4,5 Stupeň
Materiál	Chróm-molybdénová oceľ
Povrch	matne chrómované
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Adaptér pre račňové očkované kľúče Typ 3	614850 3
--	----------