

**Nastavovací krúžok DIN 2250 C, Menovitý rozmer Ø: 302mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 484030 302    |
| GTIN             | 2050001954763 |
| Trieda položky   | 48B           |

**Popis****Prevedenie:**

**Nastavovacie krúžky** (kontrolné krúžky) z prvotriednej kalibračnej ocele, tvrdené, odľahčené, brúsené a jemne lapované. **Nastavovacie krúžky sú označené skutočným rozmerom.** Výrobná tolerancia pre otvor je JS4.

**Použitie:**

Na všeobecné použitie, napr. na nastavenie a skúšanie meracích prístrojov.

**Norma:**

Nach **DIN 2250 C.**

**Upozornenie:**

Ďalšie prechodné veľkosti na vyžiadanie alebo jednoducho objednatelné na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) napr. č. 484030 veľ. 82.

**Technický opis**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tolerančné pole            | JS         |
| Menovitý rozmer            | 302 mm     |
| Norma                      | DIN 2250 C |
| Výrobná tolerancia vrtania | JS4        |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Materiál      | Kalibračná ocel    |
| Kvalita       | 4                  |
| Kalibrácia    | L7                 |
| Druh produktu | Nastavovací krúžok |

**Služby**

|  |            |
|--|------------|
| KalibráciaNastavovací krúžok Maximálny Ø 500 | 028400 500 |
|--|------------|