

Garant**Pílový kotúč, bez povlaku, Ø × hrúbka: 160X3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 179925 160X3 |
| GTIN | 4045197887092 |
| Trieda položky | 17C |

Popis

Prevedenie:

Pílový kotúč GARANT s karbidovými hrotmi na mimoriadne hlboké rezy. Nerovnomerný sklon pílových listov na zabezpečenie hladkého chodu. Odporúčame radiálne zasúvanie, aby sa minimalizovali vibrácie a zvýšila životnosť nástroja.

Tvrdokovový substrát. Tvar a počet zubov špeciálne navrhnutý na obrábanie hliníka.

Technický opis

| | |
|--|---------|
| Hrúbka | 3 mm |
| Ø | 160 mm |
| Ø otvora | 22 mm |
| Posuv f_z v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,03 mm |
| Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ² | 0,03 mm |
| maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$ | 52 mm |
| Počet zubov Z | 20 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| vhodný adaptér | 179902 160 |
| Osadenie | HM |
| Ø jazdných otvorov | 4,4 mm |
| Počet jazdných otvorov | 5 |
| Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 43,5 mm |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Rezný materiál | HM |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Druh produktu | Pílový kotúč |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 300 | N |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | 150 | N |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| vzduch | podmienene vhodný | | |