

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digitálny vonkajší hrúbkomer, Rozsah merania: 0-15Smm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	438990 0-15S
GTIN	2050001918994
Trieda položky	46Q

**Popis****Prevedenie:**

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. **Digitálne zobrazenie absolútnej hodnoty.** Vložením Preset hodnôt sa môžu z ľubovolnej hodnoty určiť odchýlky.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane nabíjacej podložky s pripojovacím príslušenstvom a návodom na obsluhu.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Adaptér dátového kábla č. 498954 veľ. A3; dátový kábel č. 497440, rádiový adaptér č. 498954 veľ. A4.

**Technický opis**

Opakovateľnosť	0,005 mm
Rozsah merania	0 - 15 mm
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka)	45 mm
Najväčšia prípustná chyba	±0,015 mm
Meracia sila	1,3 - 1,5 N
Dĺžka meracieho kontaktu dole Hf	12 mm

Dĺžka meracieho kontaktu hore Hb	12 mm
minimálna šírka drážky	1,5 mm
maximálna hrúbka drážky	11 mm
Polomer bitu	0,4 mm
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,002 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,01 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,001 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	C7
Druh produktu	Vonkajší snímač

## Služby

KalibráciaHrúbkomer/dutinomer Typ S	023450 S
Kalibrácia DAkkSHrúbkomer/dutinomer Typ S	023460 S

## Príslušenstvo

Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
--	--------

Pripojovací kábel Typ D1	497440 D1
Pripojovací kábel Typ D2	497440 D2
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Adaptér rozhrania Typ A4	498954 A4
Adaptér rozhrania Typ A3	498954 A3
Pripojovací kábel Typ USB2	497440 USB2