

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitálny dutinomer, Rozsah merania: 2,5-12,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	438995 2,5-12,5
GTIN	2050001919304
Trieda položky	46Q

Popis**Prevedenie:**

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. **Digitálne zobrazenie absolútnej hodnoty.** Vložením Preset hodnôt sa môžu z ľubovolnej hodnoty určiť odchýlky.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjacej podložky s pripojovacím príslušenstvom a návodom na obsluhu.

Zvláštne príslušenstvo:

Adaptér dátového kábla č. 498954 veľ. A3; dátový kábel č. 497440, rádiový adaptér č. 498954 veľ. A4.

Technický opis

Meracia sila	0,8 - 1,3 N
maximálna hrúbka drážky	0,7 mm
Polomer britu	0,12 mm
minimálna šírka drážky	0,6 mm
Opakovateľnosť	0,005 mm
Najväčšia prípustná chyba	±0,010 mm

maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka)	12 mm
Dĺžka meracieho kontaktu hore Hb	0,9 mm
Dĺžka meracieho kontaktu dole Hf	0,9 mm
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,01 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,002 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,005 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,001 mm
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	C7
Druh produktu	Vnútorňý snímač

Služby

Kalibrácia DAKkSHrúbkomer/dutinomer Typ S	023460 S
KalibráciaHrúbkomer/dutinomer Typ S	023450 S

Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ USB2	497440 USB2
Adaptér rozhrania Typ A3	498954 A3

Pripojovací kábel Typ D2	497440 D2
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Pripojovací kábel Typ D1	497440 D1
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Adaptér rozhrania Typ A4	498954 A4