

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digitálny dutinomer, Rozsah merania: 10-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	438995 10-25
GTIN	2050001919328
Trieda položky	46Q

**Popis****Prevedenie:**

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. **Digitálne zobrazenie absolútnej hodnoty.** Vložením Preset hodnôt sa môžu z ľubovolnej hodnoty určiť odchýlky.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane nabíjacej podložky s pripojovacím príslušenstvom a návodom na obsluhu.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Adaptér dátového kábla č. 498954 veľ. A3; dátový kábel č. 497440, rádiový adaptér č. 498954 veľ. A4.

**Technický opis**

minimálna šírka drážky	1,5 mm
Najväčšia prípustná chyba	±0,010 mm
maximálna hrúbka drážky	4 mm
Meracia sila	0,8 - 1,3 N
Opakovateľnosť	0,005 mm
Ø dotykovej guľôčky HM	1 mm

maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka)	46 mm
Dĺžka meracieho kontaktu hore Hb	4,4 mm
Dĺžka meracieho kontaktu dole Hf	4,4 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,005 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,002 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,001 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,01 mm
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	C7
Druh produktu	Vnútorňný snímač

## Služby

KalibráciaHrúbkomer/dutinomer Typ S	023450 S
Kalibrácia DAkkSHrúbkomer/dutinomer Typ S	023460 S

## Príslušenstvo

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Pripojovací kábel Typ USB2	497440 USB2

Adaptér rozhrania Typ A4	498954 A4
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Pripojovací kábel Typ D1	497440 D1
Pripojovací kábel Typ D2	497440 D2
Adaptér rozhrania Typ A3	498954 A3