



Uhlový kľúč pre skrutky Torx®, dlhý s guľôčkovou hlavou, Profil Torx®: TX40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	624925 TX40
GTIN	4010995323936
Trieda položky	63K

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, celokalená (húževnatá). Dlhé rameno s guľôčkovou hlavou, ktorú môžete nastaviť pod uhlom až 25°.

S predĺženým profilom Torx® za guľôčkovou hlavou.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, mangánová fosfátovaná.

Technický opis

Profil Torx®	TX40
Dĺžka ramien	210×43 mm
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Prevedenie stopky	zalomený
Povrch	fosfátovaný mangánom
Guľôčková hlava na dlhom ramene	áno
Druh produktu	Skrutkovač