



Ofsetový skrutkovač pre Torx® s funkciou držania MagicSpring®, Profil Torx®: TX40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	625030 TX40
GTIN	4010995312435
Trieda položky	63K

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, celokalená (húževnatá). Dlhé rameno s **pridržiavacou pružinou MagicSpring®** od veľ TX6 na spoľahlivé uchytenie skrutiek Torx®.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, mangánová fosfátovaná.

Technický opis

Dĺžka ramien	210×43 mm
Profil Torx®	TX40
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Prevedenie stopky	zalomený
Povrch	fosfátovaný mangánom
Gulôčková hlava na dlhom ramene	nie
Druh produktu	Skrutkovač