


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa so stopkou mikroabrazívna, SiC zrnitosť 120, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 70X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574440 70X10
GTIN	4017359138304
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Brúsne nylonové štetiny s karbidom kremíka, zalisované do oceleového puzdra; **Ø stopky 6 mm.**

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Suché a mokré jemné brúsenie hliníka, ocele, INOX a plastov. Maximálna prevádzková teplota 80 °C.

Technický opis

odporúčané otáčky	4000 min ⁻¹
Dĺžka orezania H ₁	20 mm
Ø kefy D ₁	70 mm
Zrnitosť	120
maximálne otáčky	15000 min ⁻¹

Ø stopky D _s	6 mm
Skratka pre brúsivo	SiC
Druh produktu	Okrúhla kefa