

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa so stopkou Drôt INOX 0,20 mm, Ø kefy D₁×šírka osadenia L₁: 50X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574250 50X10
GTIN	4017359043875
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stopka Ø 6 mm.**

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kefí.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

Technický opis

Dĺžka orezania H ₁	12 mm
Hrúbka štetín	0,2 mm
Ø kefy D ₁	50 mm
maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Šírka orezania L ₁	10 mm
Ø stopky D _s	6 mm

Upchávkový materiál	Drôt INOX
Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa