

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa so stopkou Oceľový drôt 0,30 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1:
50X15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574000 50X15
GTIN	4017359017487
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stopka Ø 6 mm.**

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kefy.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

Technický opis

Hrúbka štetín	0,3 mm
Ø kefy D ₁	50 mm
Dĺžka orezania H ₁	12 mm
maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Šírka orezania L ₁	15 mm
Ø stopky D _s	6 mm

Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa