

HOLEX

Ploché zaoblené kliešte zahnuté, lesklé, s opláštenými rukoväťami, Celková dĺžka: 160mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	713595 160
GTIN	4045197887405
Trieda položky	72B

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť dlhé čeluste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeluste sú zdrsnené z vnútornej strany. Kliešte lesklé, rukoväťe s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Dĺžka čelustí	50 mm
Celková dĺžka	160 mm
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, zahnuté (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnosť čelustí	Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Prevedenie čelustí	vnútorná strana zdrsnená
Rukoväť	Viaczložkový plášť

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	svetlý
Druh produktu	Multifunkčné kliešte