

HOLEX**Ploché zaoblené kliešte rovné, lesklé, s opláštenými rukoväťami, Celková dĺžka: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	713195 200
GTIN	4045197887399
Trieda položky	72B

Popis**Prevedenie:**

Obzvlášť dlhé čeluste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeluste sú zdrsnené z vnútornej strany. Kliešte lesklé, rukoväťe s viaczložkovým opláštením.

Norma:**DIN ISO 5745****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	200 mm
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Dĺžka čelustí	73 mm
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, rovné
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnosť čelustí	Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Prevedenie čelustí	vnútorná strana zdrsnená
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch

svetlý

Druh produktu

Multifunkčné kliešte