

HOLEX**Štiepacie kliešte leštené, opláštené rukoväte, Celková dĺžka: 140mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	725245 140
GTIN	4045197887450
Trieda položky	72B

Popis

Prevedenie:

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).
Kliešte lesklé, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	1,8 mm
Celková dĺžka	140 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	2,8 mm
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	kované v zápustke, kalené v oleji
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	svetlý
Druh produktu	rezacie kliešte

