

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kefa na rúrky mikroabrazívna (A) zrnitosť 600, Ø kefy D1: 13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574470 13
GTIN	4017359172292
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou. **Jemné štetiny** z oxidu hlinitého (A) so **zrnitosťou 600**, Ø štetín **0,30 mm**, celková dĺžka 125 mm, dĺžka osadenia 25 mm.

Použitie:

Brúsne nylonové kefy pracujú na hrote aj po stranách štetín. Neustále uvoľňovanie nového brúsneho materiálu zaručuje **rovnomerný brúsny efekt**. Na **odihlenie** (krížových) otvorov, drážok pre O-krúžky a na **čistenie** a **leštenie** trysiek a malých hydraulických otvorov.

Technický opis

Ø kefy D ₁	13 mm
Pracovná dĺžka L ₃	25 mm
Ø stopky D _s	3,7 mm
Druh produktu	Kefa na čistenie trubiek