

**HOLEX****Bočné štiepacie kliešte izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 140mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	725351 140
GTIN	4045197888068
Trieda položky	72B

**Popis****Prevedenie:**

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).

Kliešte lesklé, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

**Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** pre prácu pod napätím do 1000 V.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Materiál:**

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

**Technický opis**

Celková dĺžka	140 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	1,8 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	4 mm
Norma	<b>DIN ISO 5749</b>
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ

Povrch	svetlý
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte