

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush typ C Ø 25 mm 24-dielna súprava, Ø stopky 3 mm, RB-ZB,
Zrinitosť: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	573545 120
GTIN	30048011276138
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Zaliate špeciálne čistiace kefy sú homogénne brúsne telieska so zmesou presne tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a majú **mimoriadnu životnosť. Extrémne flexibilné a prispôsobivé.**

Radiálna kefa Bristle-Brush pozostáva z jednotlivých segmentov (šírka cca 1,6 mm).

Upínací trň (**Ø stopky 3 mm**) demontovateľný. Segmenty je možné kombinovať do ľubovoľnej šírky kefy.

S ohnutými štetinami (typ C) na **opracovanie profilovaných povrchov.**

Použitie:

Dodržiavajte smer otáčania.

Použitie na priame brúsky alebo flexibilné hriadele bez ďalšieho príslušenstva.

Pri dodržiavaní maximálnej bezpečnosti pri práci na takmer všetkých materiáloch.

Odstránenie hrdze, zvyškov lepidla, farby, malých škrabancov a výronkov. Na prelínanie, dokončenie, leštenie, čistenie a odihlenie.

Rozsah balenia:

24 jednotlivých segmentov (šírka cca 1,6 mm) **vrátane upínacieho trňa** so stopkou s Ø 3 mm.

Technický opis

Zrnitosť	120
Farba	biela
Ø kefy D ₁	25 mm
maximálne otáčky	35000 min ⁻¹
Šírka kefy	1,6 - 10 mm
Ø stopky D _s	3 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika
Atribút Názov produktu	RB-ZB
Označenie výrobcu	RB-ZB
Druh produktu	Okrúhla kefa