

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa so stopkou Oceľový drôt 0,30 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1:  
30X6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574000 30X6
GTIN	4017359008720
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stojka Ø 6 mm.**

**Použitie:**

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kef.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

**Technický opis**

Hrúbka štetín	0,3 mm
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	6 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	30 mm
maximálne otáčky	20000 min <sup>-1</sup>
Šírka orezania L <sub>1</sub>	6 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Upchávkový materiál	Oceľový drôt

Zapletanie

zvlnené

Druh produktu

Okrúhla kefa