

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa so stopkou Drôt INOX 0,30 mm, Ø kefy D₁×šírka osadenia L₁: 50X15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574200 50X15
GTIN	4017359050996
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stojka Ø 6 mm.**

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

Technický opis

Hrúbka štetín	0,3 mm
Dĺžka orezania H ₁	12 mm
Ø kefy D ₁	50 mm
maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Šírka orezania L ₁	15 mm
Ø stopky D _s	6 mm

Upchávkový materiál	Drôt INOX
Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa