

**Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 614200 16 |
| GTIN | 4018754019243 |
| Trieda položky | 63A |

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Upozornenie:

AS-Drive – špeciálny profil. Extrémne presný profil – pre oblasť letectva a astronautiky. Nástroje s týmto profilom možno rozpoznať podľa znaku **AS-Drive**. **Výhody:**

- **Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 614600

Technický opis

| | |
|--|----------|
| maximálna výška rozovretia h1 | 8 mm |
| Dĺžka kľúča L | 230 mm |
| Krúžková strana AS-drive | áno |
| Rozmer cez steny | 16 mm |
| Rozmery cez steny | metrické |
| maximálna výška krúžku h _{2max} | 11 mm |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Nastavenie krúžku | 15 Stupeň |
| Výrobný postup | kovaný v zápustke |
| Materiál | chróm-legovaná oceľ |
| Povrch | povrch chrómovaný cez nikel |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč |