



Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 7mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614200 7
GTIN	4018754019151
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Upozornenie:

AS-Drive – špeciálny profil. Extrémne presný profil – pre oblasť letectva a astronautiky. Nástroje s týmto profilom možno rozpoznať podľa znaku **AS-Drive**. **Výhody:**

- **Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 614600

Technický opis

Dĺžka kľúča L	135 mm
Krúžková strana AS-drive	áno
Rozmer cez steny	7 mm
maximálna výška rozovretia h ₁	5 mm
Rozmery cez steny	metrické
maximálna výška krúžku h _{2,max}	7 mm

Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
Druh produktu	Skrutkový kľúč