

**HOLEX****Očkoploché klúče, chrómovaná, Rozmer cez steny: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 613950 32     |
| GTIN             | 4045197159915 |
| Trieda položky   | 62A           |

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer klúča s úzkou toleranciou.  
S oválnou stopkou.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiál:**

Chróm-vanadiová ocel', chrómovaná.

**Technický opis**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| maximálna výška rozovretia h1            | 14 mm                 |
| Dĺžka klúča L                            | 360 mm                |
| Rozmer cez steny                         | 32 mm                 |
| Rozmery cez steny                        | metrické              |
| maximálna výška krúžku h <sub>2max</sub> | 21 mm                 |
| Norma                                    | DIN 3113 A            |
| Norma                                    | ISO 3318              |
| Norma                                    | ISO 7738              |
| Nastavenie krúžku                        | 15 Stupeň             |
| Výrobný postup                           | kovaný v zápustke     |
| Materiál                                 | Chróm-vanadiová ocel' |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Povrch                 | chrómovaná     |
| Atribút Názov produktu | chrómovaná     |
| Druh produktu          | Skrutkový klúč |