



## Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 9mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614200 9
GTIN	4018754019175
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.

#### Norma:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

#### Upozornenie:

**AS-Drive** – špeciálny profil. Extrémne presný profil – pre oblasť letectva a astronautiky. Nástroje s týmto profilom možno rozpoznať podľa znaku **AS-Drive**. **Výhody:**

- **Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 614600

### Technický opis

Krúžková strana AS-drive	áno
Rozmer cez steny	9 mm
maximálna výška rozovretia h1	5,5 mm
Dĺžka kľúča L	155 mm
Rozmery cez steny	metrické
maximálna výška krúžku h <sub>2max</sub>	8 mm

Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
Druh produktu	Skrutkový kľúč