



Akumulátorový špeciálny skrutkovač, Typ: M4D2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070224 M4D2
GTIN	4002395000388
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

- Červené lítium-iónové akumulátory s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia.

Kompaktný skrutkovač a vŕtačka napájané lítiovo-iónovým akumulátorom s otočným kĺbom na prácu v rovnom alebo šikmom tvare. Elektronická ochrana proti preťaženiu REDLINK™ pre dlhú životnosť. 21-stupňové nastavenie krútiaceho momentu s funkciou elektronického vypínania, stupeň vŕtania, indikátor stavu nabitia akumulátora v náradí, chod vľavo/vpravo, **1/4 palcový šesťhranný upínač hex-bitov**(E 6,3).

Výhoda:

21-stupňové nastavenie ťahovacieho momentu.

Rozsah balenia:

Vrátane akumulátora, nabíjačky a prepravného kufríka.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073814 a č. 073839.

Technický opis

Balenie	Pepravný kufrík
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 200 min ⁻¹
Kapacita akumulátora	2 Ah
Označenie výrobcu	M4D-202B

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	3 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 4 V
Upínač nástrojov	E 6,3
maximálny krútiaci moment tvrdý	5 Nm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	6 mm
Napätie akumulátora	4 V
Konštrukcia	priamy skrutkovac
maximálne otáčky 2. stupeň	0 - 600 min ⁻¹
Hmotnosť	0,5 kg
typické použitie	Medium
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátora MB4	073814 MB4
--	------------