



## Súprava očkoplochých kľúčov, dlhé prevedenie, Počet kľúčov: 9



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614210 9
GTIN	4018754058327
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.

#### Norma:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

#### Rozsah balenia:

Po 1 očkoplochom kľúci c. 614600 / 614200 / 614900: Veľ. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

#### Upozornenie:

**AS-Drive** – špeciálny profil. Extrémne presný profil – pre oblasť letectva a astronautiky. Nástroje s týmto profilom možno rozpoznať podľa znaku **AS-Drive**. **Výhody:**

- **Skrutky sú uchytené na bokoch.** – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom.** – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.

### Technický opis

Počet kľúčov	9
Krúžková strana AS-drive	áno
Rozmery cez steny	metrické

Druh produktu

Skrutkový klúč

**Príslušenstvo**

Očkoplochý klúč, dlhé prevedenie Rozmer cez steny 21	614200 21
Očkoplochý klúč, dlhé prevedenie Rozmer cez steny 19	614200 19
Očkoplochý klúč, dlhé prevedenie Rozmer cez steny 22	614200 22
Očkoplochý klúč, dlhé prevedenie Rozmer cez steny 13	614200 13
Očkoplochý klúč, dlhé prevedenie Rozmer cez steny 16	614200 16
Očkoplochý klúč, dlhé prevedenie Rozmer cez steny 17	614200 17
Očkoplochý klúč, dlhé prevedenie Rozmer cez steny 24	614200 24
Očkoplochý klúč, dlhé prevedenie Rozmer cez steny 18	614200 18
Očkoplochý klúč, dlhé prevedenie Rozmer cez steny 10	614200 10