



Akumulátorový 4stupňový vrtací skrutkovač, Typ: 71161064



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070204 71161064
GTIN	4014586885698
Trieda položky	03F

Technický opis

typické použitie	Heavy Duty
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 12 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	40 mm
Označenie výrobcu	ASCM 12Q SELECT
Balenie	Pepravný kufrík
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálny krútiaci moment mäkký	20 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý	40 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň	400 min ⁻¹
Napätie akumulátora	12 V
maximálne otáčky 3. stupeň	1400 min ⁻¹

maximálne otáčky 2. stupeň	700 min ⁻¹
Hmotnosť	1,1 kg
maximálne otáčky 4. stupeň	2500 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	12V
USP2	Rozsah upínania rýchlopínacieho skľučovadla 1,5 – 13, v prepravnom kufríku, vhodný na drevo a ocel

Príslušenstvo

Základná súprava akumulátorov Typ 9260431701	073832 9260431701
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE12	073837 FE12