



Akumulátorový vrtací skrutkovač s vymeniteľným skľučovadlom, Typ: GSR1215FC



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070242 GSR1215FC
GTIN	3165140847322
Trieda položky	03B

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový vrtací skrutkovač Bosch

- **Kompaktný akumulátorový vrtací skrutkovač 12 V s pravým/ľavým chodom.**
- **S Electronic Motor Protection (EMP) a Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED svetla pre osvetlenie pracovného prostredia a akumulátorový ukazovateľ stavu nabitia.**
- **Viacstupňové nastavenie ťahovacieho momentu na presné skrutkovanie.**
- **Elektronická regulácia otáčok na presné navrtávanie a skrutkovanie.**
- **Softgrip.**

Presná práca aj na ťažko prístupných miestach vďaka kompaktným rozmerom s **držiakom bitov** alebo vymeniteľným **excentrickým alebo uhlovým nastavcom**. Flexibilná práca vďaka vymeniteľnému systému so štyrmi rôznymi **nastavcami FlexiClick**. Pohodlná manipulácia: Nastavce jednoducho zostanú na zariadení a nastavujú 16 rôznych polôh.

Výhoda:

Všestranný, výber zo 4 skľučovadiel.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjačky, excentrickej násady, skľučovadla vrtáčky, uhlovej vrtacej násady, držiaka bitov a L-BOXX.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851 – 073866.

Technický opis

maximálny krútiaci moment tvrdý	30 Nm
Hmotnosť	0,8 kg
maximálne vibrácie podľa EN	< 1,9 m/s ²
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 12 V
Kapacita akumulátora	2 Ah
maximálny krútiaci moment mäkký	15 Nm
Rozsah otáčok 2. stupeň	0 - 1300 min ⁻¹
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	19 mm
Rozsah otáčok 1. stupeň	0 - 400 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	10 mm
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	0 - 10 mm
Označenie výrobcu	GSR 12V-15FC
Konštrukcia motora	2-pólový motor
Napätie akumulátora	12 V
typické použitie	Strong
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	s vymeniteľným sklúčovadlom, 12 V
USP2	s 2 akumulátormi, v L-Boxxe

Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B12

073851 B12