

**Mahr****Digitálny hĺbkomer IP 67 s i-wi, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418703 200
GTIN	4059192058364
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Moderný, energeticky úsporný merací systém. Meracie plochy sú najmenejšie lapované. S funkciou Preset (prednastavenie rozmeru), napr. na merania vzdialenosti s meracím nastavcom č. 418630. Meracia lišta vpredu s jemným tvrdeným meracím kolíkom Ø 1,5mm, dlhým 5mm. Veľmi veľký LCD ukazovateľ s 11 mm výškou číslic, integrované bezdrôtové dátové rozhranie i-wi, odolné proti prachu a vlhkosti, prevádzková doba cca 3 roky.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Prídavný mostík s dĺžkou 300 mm č. 418610, merací nastavec pre meranie vzdialenosti č. 418630.

Bezdrôtový prenos na i-wi rádiový prijímač č. 498912.

**Technický opis**

Kalibrácia	A1
Dĺžka mostu	100 mm
Prierez Meracej lišty	16x4 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec

Prevádzková doba	26000 h
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Rozsah merania	0 mm
Výška cifier LDC displej	11 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

## Príslušenstvo

Rádiový prijímač i-wi Typ STICK	498914 STICK
Nadstavec na meranie vzdialeností Ø 4 mm	418630

Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Rádiový prijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Prídavný mostík dlhý 300 mm	418610