



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Hliníkový viacúčelový rebrík, 4dielny, s traverzou, Počet priečok: 12**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966105 12
GTIN	4031405313125
Trieda položky	98G

Popis**Prevedenie:**

Prikladací rebrík, dvojitý rebrík a pracovná plošina v jednom. Na použitie ako pracovná plošina je potrebné použiť obloženie a zábradlia (tieto je potrebné si vyžiadať samostatne). 6 automaticky uzatváracích oceľových závesov zabezpečí bezpečnosť pri používaní. Vzďialenosť priečok 280 mm. Bezpečné státie a vysoká bezpečnosť pri práci vďaka 2 traverzám nivello® a obojstranne protišmykovým pätkám rebríka nivello®. Traverzy sa voľne prikladajú a dvakrát sa priskrutkujú na spodný koniec nosníka.

Norma:**DIN EN 131.****Upozornenie:**

K týmto rebríkom dostanete traverzy prispôsobené štandardu.

Technický opis

Počet schodíkov	4x3
Šírka zložený	0,99 m
Dĺžka zložený	0,35 m

Dvojitý rebrík Pracovná výška cca.	4,8 m
Dĺžka rebríka vo vysunutom stave	3,65 m
Hmotnosť	14 kg
Šírka priečnej traverzy	0,93 m
Hĺbka zložený	0,25 m
Dĺžka rebríka ako dvojitý rebrík	1,76 m
Výška ako pracovná plošina	0,99 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Viacúčelový rebrík