

Ansell**Pár rukavíc HyFlex® 48-102, Veľkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 094268 10 |
| GTIN | 10076490446830 |
| Trieda položky | 04P |

Popis**Prevedenie:**

Séria HyFlex®. Jemne pletené rukavice s povlakom na vnútornej strane pre suché pracovné prostredie. Vhodné na presnú prácu, vysoká priedušnosť. Na ľahkú prácu v priemysle. Dobrá manévrovateľnosť na presnú manipuláciu s malými predmetmi. Vhodné najmä na ľahké montážne práce, kontrolu a balenie malých dielov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|-------------------|----------------------|
| Veľkosť rukavíc | 10 |
| Séria | HyFlex® |
| Kategória ochrany | kategória II |
| Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice |
| Obsah | 12 |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| EN 388 | 4121A |
| Podkladový materiál | Polyamid |
| Povrchová úprava | PU |
| Variant Povrchovej úpravy | Vnútoraná plocha dlaní |
| Rozsah použitia | Presnosť |
| Dĺžka | 219 mm |
| Farba | sivá |
| Hmotnosť | 15 g |
| Technológia štrikovania | 13G |
| Použitie | viacrazové |
| Materiál | PU |
| Trieda ochrany pred rezom | A |
| Druh produktu | Viacúčelové rukavice |