

Ansell**Pár rukavíc HyFlex® 48-102, Veľkosť rukavíc: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094268 7
GTIN	10076490054455
Trieda položky	04P

Popis**Prevedenie:**

Séria HyFlex®. Jemne pletené rukavice s povlakom na vnútornej strane pre suché pracovné prostredie. Vhodné na presnú prácu, vysoká priedušnosť. Na ľahkú prácu v priemysle. Dobrá manévrovateľnosť na presnú manipuláciu s malými predmetmi. Vhodné najmä na ľahké montážne práce, kontrolu a balenie malých dielov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Veľkosť rukavíc	7
Séria	HyFlex®
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Obsah	12

EN 388	4121A
Podkladový materiál	Polyamid
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Dĺžka	219 mm
Farba	sivá
Hmotnosť	15 g
Technológia štrikovania	13G
Použitie	viacrazové
Materiál	PU
Trieda ochrany pred rezom	A
Druh produktu	Viacúčelové rukavice