

**Garant****Presný výškový nádrh s lupou, Výška označenia: 600mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	443450 600
GTIN	4045197889911
Trieda položky	41F

**Popis****Prevedenie:**

Stabilná základňa s brúsenou základňou a drážkami na nečistoty. Ergonomický, pohodlný plastový uzáver s povrchom Santoprene®. Čítanie bez paralaxy s jemným škálovaním s vysokým kontrastom. **Dodatočná lupa pre optimálnu čitateľnosť.** Všetky časti na čítanie sú matne pochrómované bez odleskov. Vrátane jemného nastavenia a aretačnej skrutky. Plochá rysovacia ihla s tvrdokovovým hrotom pre ľahké rysovanie aj v úzkych drážkach, vymeniteľná, možnosť ryhy od 0. Rozmery výkresu je tak možné prenášať priamo bez chýb vo výpočte. Sklopná a odnímateľná ochranná čiapočka pre prácu bez zranení.

**Prevedenie reklamného textu:**

Stabilná základňa s brúsenou základňou a drážkami na nečistoty. Ergonomický, pohodlný plastový uzáver s povrchom Santoprene®. Plochá rysovacia ihla s tvrdokovovým hrotom pre ľahké rysovanie aj v úzkych drážkach, vymeniteľná, možnosť ryhy od 0. Rozmery výkresu je tak možné prenášať priamo bez chýb vo výpočte. Sklopná a odnímateľná ochranná čiapočka pre prácu bez zranení. Vrátane jemného nastavenia a aretačnej skrutky.

**Dodatočná lupa pre optimálnu čitateľnosť.** Všetky časti na čítanie sú matne pochrómované bez odleskov.

**Rozsah balenia:**

Vrátane rysovacích ihiel č.444010 veľ. 75.

## Technický opis

Najväčšia prípustná chyba	0,08 mm
Pomocná posuvná stupnica	1/50 mm
Plocha podstavca Šírka	110 mm
Kalibrácia	E1
Meracie stĺpy - prierez	30×12 mm
Výška označenia	600 mm
Plocha podstavca Dĺžka	165 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Druh produktu	Výškomer a orysovací prístroj

## Služby

Kalibrácia Výškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 1000	024630 1000
Kalibrácia DAkkSVýškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 1000	024640 1000

## Príslušenstvo

Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom Dĺžka 75	444010 75
--	-----------